

ARIANA**Slangesystem 1/4 tomme, Type: SET****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	084400 SET
GTIN	4037728190016
Artikelklasse	08J

Beskrivelse**Udførelse:**

Slangesystem i kunststof til kølesmøremidler og luft. Driftstryk op til maks. 6 bar, med slangespændebånd str. CLAMP op til 60 bar.

- **Kompatibel med næsten alle gængse systemer uden adapter.**
- **Modulsystem giver mulighed for individuelle kombinationer ved hjælp af en monteringsstang.**
- **Gennemstrømningsmængde: ca. 15 liter/min. (1/4 tomme), største udv. Ø 17 mm.**

Leveringsomfang:

2 slangemoduler a 16 cm (= 32 cm);
3 runddyser indv. Ø = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 fladdyse 27 mm bred;
1 gevindtilslutning 1/8 tomme (Ø 9,7 mm);
1 gevindtilslutning 1/4 tomme (Ø 13 mm)

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Kølesystem
-------------	------------