

**Garant****WCHX060204, Type: ALU**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268482 ALU
GTIN	4045197470584
Artikelklasse	21K

## Beskrivelse

**Passer til:**

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 11.

passer til værktøjs-Ø D<sub>c</sub>: 11 mm

Type: HU70AL

Skærehastighed v<sub>c</sub>, primær anvendelse: 300 - 600 m/minSkærehastighed v<sub>c</sub>, sekundær anvendelse: 180 m/min

## Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	N
Skærehastighed v <sub>c</sub> , primær anvendelse	300 - 600 m/min
Sekundær anvendelse	K
Skærehastighed v <sub>c</sub> , sekundær anvendelse	180 m/min
Type	ALU
Type	HU70AL
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	WCHX060204
Antal skift/skær	3
passer til værktøjs-Ø D <sub>c</sub>	11 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning