

Garant**Stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273756 20/4 |
| GTIN | 4045197485090 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved t_{maks} ($5 \times$ stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til $t = 24,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Hovedlængde L_1 | 40 mm |
| Funktionsbredde L_4 | 21,5 mm |
| Stikbredde W | 4 mm |
| Indstiksdybde t_{maks} | 20 mm |
| Skrue | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Samlet længde L | 125 mm |
| Skaftbredde b | 20 mm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | nej |
| aksial stikning mulig | ja |

Produkttype

Skærholder

TilbehørMomentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Klemmeskrue Type 7

279815 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30

674248 TX30

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600