

Garant**Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273757 25/2
GTIN	4045197584168
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Teknisk beskrivelse

Skrue	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Hovedlængde L_1	33,5 mm
Stikbredde W	2 mm
Indstiksdybde t_{maks}	14 mm
Funktionsbredde L_4	26,5 mm
Samlet længde L	150 mm
Skaftbredde b	25 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja

Produkttype

Skærholder

Tilbehør8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Klemmeskrue Type 6

279815 6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600