

**Garant****Borestang til stikdrejning, Venstre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273791 16/2
GTIN	4045197525031
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	2 mm
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	23 mm
Midterforskydning $L_3$	14,5 mm
$t_{\max}$ indvendig bearbejdning	6 mm
Skrue	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Samlet længde L	180 mm
Udhængslængde $L_1$ , tilbagetrukne holdere	30 mm
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Anvendelsesområde	Radial indvendig indstikning
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Klemmeskrue Type 9	279815 9
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25