

Garant**WCHX090308, Type: SM**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268490 SM
GTIN	4045197470843
Artikelklasse	21K

Beskrivelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 18.

passer til værktøjs-Ø D_c: 18 mm

Type: HB7120

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 110 - 220 m/minSkærehastighed v_c, sekundær anvendelse: 110 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed v _c , primær anvendelse	110 - 220 m/min
Skærehastighed v _c , sekundær anvendelse	110 - 140 m/min
Type	SM
Type	HB7120
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	WCHX090308
Antal skift/skær	3
passer til værktøjs-Ø D _c	18 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning