

**Garant****Borestang til stikdrejning, Venstre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 20/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273791 20/2
GTIN	4045197485335
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklases værktøjsstål (>1300 N/mm<sup>2</sup>). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Teknisk beskrivelse**

$t_{maks}$ indvendig bearbejdning	6 mm
Stikbredde W	2 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	25 mm
Skrue	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Midterforskydning $L_3$	14,5 mm
Samlet længde L	200 mm
Udhængslængde $L_1$ , tilbagetrukne holdere	30 mm
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Anvendelsesområde	Radial indvendig indstikning
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Klemmeskrue Type 8	279815 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500

---