

Garant**OZ-spændemøtrik, Spændepatron-spændeområde: 2-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309670 2-16
GTIN	4045197292155
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- Møtrikken er indsatshærdet og slebet hele vejen rundt.
- Med kuglelejret trykring med større holdekraft og bedre rundløbsegenskaber.

Passer til:

OZ-spændetangspatroner nr. 300695; 302460; 302462; 302475 og nr. 302477.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	24 mm
Spændepatron-spændeområde	2 - 16 mm
Maks. tilspændingsmoment	100 Nm
Gevind	M33×1,5
Udvendig Ø D	43 mm
Norm	DIN 6388 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹

Produkttype

Spændemøtrik

Tilbehør

Hagenøglermed næse Til udvendig møtrik-Ø 40/42 mm

628400 40/42