

Garant**WCHX070304, Type: SM**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268484 SM
GTIN	4045197470669
Artikelklasse	21K

Beskrivelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 15.

passer til værktøjs-Ø D_c: 15 mm

Type: HB7120

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 110 - 220 m/minSkærehastighed v_c, sekundær anvendelse: 110 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed v _c , sekundær anvendelse	110 - 140 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v _c , primær anvendelse	110 - 220 m/min
Type	SM
Type	HB7120
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	WCHX070304
Antal skift/skær	3
passer til værktøjs-Ø D _c	15 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning