

Garant**OZ-spændemøtrik, Spændepatron-spændeområde: 2-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309670 2-25
GTIN	4045197292162
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- Møtrikken er indsatshærdet og slebet hele vejen rundt.
- Med kuglelejret trykring med større holdekraft og bedre rundløbsegenskaber.

Passer til:

OZ-spændetangspatroner nr. 300695; 302460; 302462; 302475 og nr. 302477.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	30 mm
Gevind	M48×2
Maks. tilspændingsmoment	180 Nm
Spændepatron-spændeområde	2 - 25 mm
Udvendig Ø D	60 mm
Norm	DIN 6388 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹

Produkttype

Spændemøtrik

Tilbehør

Hagenøglermed næse Til udvendig møtrik-Ø 58/62 mm

628400 58/62