

Garant**Borestang til stikdrejning, højre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 40/2mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273790 40/2 |
| GTIN | 4045197679673 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($>1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|------------------------------|
| Midterforskydning L_3 | 27 mm |
| Skrue | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| Mindste forborings-Ø D_{\min} | 49 mm |
| t_{\max} indvendig bearbejdning | 11,5 mm |
| Stikbredde W | 2 mm |
| Samlet længde L | 350 mm |
| Udhængslængde L_1 , tilbagetrukne holdere | 60 mm |
| Skaft-Ø D_s | 40 mm |
| Anvendelsesområde | Radial indvendig indstikning |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | ja |
| aksial stikning mulig | ja |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| Klemmeskrue Type 8 | 279815 8 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20 | 674248 TX20 |