

Garant**Stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 32/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273756 32/5
GTIN	4045197531643
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved t_{maks} ($5 \times$ stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til $t = 24,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Indstiksdybde t_{maks}	25 mm
Funktionsbredde L_4	26,5 mm
Stikbredde W	5 mm
Hovedlængde L_1	43 mm
Skrue	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Samlet længde L	170 mm
Skaftbredde b	32 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja

Produkttype

Skærholder

Tilbehør8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30

674248 TX30

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

Klemmeskrue Type 7

279815 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600