

Garant**WCHX10T304, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268492 ALU
GTIN	4045197470881
Artikelklasse	21K

Beskrivelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 20.

passer til værktøjs-Ø D_c: 20 mm

Type: HU70AL

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 300 - 600 m/minSkærehastighed v_c, sekundær anvendelse: 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	N
Skærehastighed v _c , sekundær anvendelse	180 m/min
Skærehastighed v _c , primær anvendelse	300 - 600 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Type	ALU
Sekundær anvendelse	K
Type	HU70AL
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	WCHX10T304
Antal skift/skær	3
passer til værktøjs-Ø D _c	20 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning