

Garant**Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/3Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273760 20/3L
GTIN	4045197643810
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklases værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant. 12,5×w (**ned til stikdybde 37,5 mm**)

Bemærk:

Maks. \emptyset = begrænset emne- \emptyset på grund af udførelsen.

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.

Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	3 mm
Hovedlængde L ₁	54 mm
Indstiksdybde t _{maks}	37,5 mm
Funktionsbredde L ₄	21,5 mm
Skrue	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Samlet længde L	150 mm
maks. \emptyset	75 mm
Skaftbredde b	20 mm
Indsatstype	højre

Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 6	279815 6
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600