


Garant**OZ-spændemøtrik, Spændepatron-spændeområde: 4-32mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309670 4-32 |
| GTIN | 4045197292179 |
| Artikelklasse | 31Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Møtrikken er indsatshærdet og slebet hele vejen rundt.
- Med kuglelejret trykring med større holdekraft og bedre rundløbsegenskaber.

Passer til:

OZ-spændetangspatroner nr. 300695; 302460; 302462; 302475 og nr. 302477.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Samlet længde L | 33,5 mm |
| Maks. tilspændingsmoment | 220 Nm |
| Gevind | M60×2,5 |
| Spændepatron-spændeområde | 4 - 32 mm |
| Udvendig Ø D | 72 mm |
| Norm | DIN 6388 D |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |

Produkttype

Spændemøtrik