

Garant**WCHX10T304, Type: SM**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268492 SM
GTIN	4045197470904
Artikelklasse	21K

Beskrivelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 20.

passer til værktøjs-Ø D_c: 20 mm

Type: HB7120

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 110 - 220 m/minSkærehastighed v_c, sekundær anvendelse: 110 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v _c , sekundær anvendelse	110 - 140 m/min
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed v _c , primær anvendelse	110 - 220 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm
Type	SM
Type	HB7120
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	WCHX10T304
Antal skift/skær	3
passer til værktøjs-Ø D _c	20 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning