

**Garant****Borestang til stikdrejning, Venstre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 32/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273791 32/2
GTIN	4045197679680
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (>1300 N/mm<sup>2</sup>). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	2 mm
Skrue	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t <sub>maks</sub> indvendig bearbejdning	10 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	22 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	39 mm
Samlet længde L	300 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub> , tilbagetrukne holdere	50 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Klemmeskrue Type 8	279815 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500

---