

**Garant****Stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 25/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273756 25/6
GTIN	4045197485144
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Bemærk:**

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$ stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Skrue	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funktionsbredde $L_4$	26,5 mm
Stikbredde W	6 mm
Hovedlængde $L_1$	50 mm
Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	30 mm
Samlet længde L	150 mm
Skaftbredde b	25 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel  
længde 50 mm

659874 50

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.  
moment 1600 cNm

659906 1600

Klemmeskrue Type 7

279815 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30

674248 TX30

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.  
moment 1600 cNm

659957 1600