

**Garant****Borestang til stikdrejning, højre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 25/2,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273790 25/2,5
GTIN	4045197485267
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklases værktøjsstål ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	32 mm
Midterforskydning $L_3$	19 mm
Stikbredde $W$	2,5 mm
Skrue	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{\max}$ indvendig bearbejdning	6 mm
Samlet længde $L$	250 mm
Udhængslængde $L_1$ , tilbagetrukne holdere	40 mm
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Anvendelsesområde	Radial indvendig indstikning
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Klemmeskrue Type 8	279815 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20