

**Garant****WCHX070308, Type: SM**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268486 SM
GTIN	4045197470720
Artikelklasse	21K

## Beskrivelse

**Passer til:**

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 15.

passer til værktøjs-Ø D<sub>c</sub>: 15 mm

Type: HB7120

Skærehastighed v<sub>c</sub>, primær anvendelse: 110 - 220 m/minSkærehastighed v<sub>c</sub>, sekundær anvendelse: 110 - 140 m/min

## Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Type	SM
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v <sub>c</sub> , primær anvendelse	110 - 220 m/min
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed v <sub>c</sub> , sekundær anvendelse	110 - 140 m/min
Type	HB7120
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	WCHX070308
Antal skift/skær	3
passer til værktøjs-Ø D <sub>c</sub>	15 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning