

**Garant****Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273757 20/4
GTIN	4045197538369
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Bemærk:**

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde $L_1$	48 mm
Stikbredde $W$	4 mm
Funktionsbredde $L_4$	21,5 mm
Skrue	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Indstikdybde $t_{\text{maks}}$	28 mm
Samlet længde $L$	125 mm
Skaftbredde $b$	20 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.  
moment 1600 cNm

659906 1600

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel  
længde 50 mm

659874 50

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30

674248 TX30

Klemmeskrue Type 7

279815 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.  
moment 1600 cNm

659957 1600