

**Garant****Stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 32/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273756 32/6
GTIN	4045197531650
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Bemærk:**

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$ stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	6 mm
Hovedlængde $L_1$	50 mm
Skrue	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funktionsbredde $L_4$	26,5 mm
Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	30 mm
Samlet længde L	170 mm
Skaftbredde b	32 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel  
længde 50 mm

659874 50

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30

674248 TX30

Klemmeskrue Type 7

279815 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

659957 1600