



Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P, DI32, Spænde-Ø (1 mm stigende): 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

309668 6

GTIN

2050001705235

Artikelklasse

34F

Beskrivelse

Udførelse:

Mini = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.

MiniSchlank = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.

Konisk = alle størrelser med „C“.

Standard = alle andre størrelser.

Vulkaniserede **Højtrykstætningsskiver** til 80 bar.

0,5 mm spænde-Ø-omfang (+ 0,4 / - 0,1).

Passer til:

ER-spændemøtrikker CP nr. 309665 str. 32DI.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP passer ikke til andre systemer!

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.

- **Tætningsskiver med stigning på 0,5 mm på forespørgsel.**
- **Tætningsskiver DI40 på forespørgsel.**

Ikke kompatibel med andre tætningskivesystemer!

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	6 mm
Serie	Centro P
Til type	D132
Udvendig Ø D	26,2 mm
Højde L	2 mm
Produkttype	Spændetangspatrontilbehør