

Garant**WCHX070308, Type: UNI**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268486 UNI |
| GTIN | 4045197470744 |
| Artikelklasse | 21K |

Beskrivelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 15.

passer til værktøjs-Ø D_c: 15 mm

Type: HB7130

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 65 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|----------------|
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Skærehastighed v _c , primær anvendelse | 65 - 200 m/min |
| Type | UNI |
| Primær anvendelse | UNI |
| Type | HB7130 |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WCHX070308 |
| Antal skift/skær | 3 |
| passer til værktøjs-Ø D _c | 15 mm |

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning