



Tætningskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P, DI32, Spænde-Ø (1 mm stigende): 7mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

309668 7

GTIN

2050001705242

Artikelklasse

34F

Beskrivelse

Udførelse:**Mini** = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.**MiniSchlank** = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.**Konisk** = alle størrelser med „C“.**Standard** = alle andre størrelser.Vulkaniserede **Højtrykstætningskiver** til 80 bar.

0,5 mm spænde-Ø-omfang (+ 0,4 / - 0,1).

Passer til:

ER-spændemøtrikker CP nr. 309665 str. 32DI.

Bemærk:**System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP passer ikke til andre systemer!**

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangpatroner CENTRO P.

- **Tætningskiver med stigning på 0,5 mm på forespørgsel.**
- **Tætningskiver DI40 på forespørgsel.**

Ikke kompatibel med andre tætningskivesystemer!

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	7 mm
Serie	Centro P
Til type	D132
Udvendig Ø D	26,2 mm
Højde L	2 mm
Produkttype	Spændetangspatrontilbehør