

Garant**Borestang til stikdrejning, højre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 25/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273790 25/6
GTIN	4045197640352
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($>1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{\min}	32 mm
Stikbredde W	6 mm
t_{\max} indvendig bearbejdning	9,5 mm
Midterforskydning L_3	19 mm
Skrue	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Samlet længde L	250 mm
Udhængslængde L_1 , tilbagetrukne holdere	40 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Klemmeskrue Type 8	279815 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruestrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500