


Garant**Fræserspændeskruer, DIN 6367, Til dorn-Ø: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309860 22
GTIN	4045197273796
Artikelklasse	39Z

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fastgørelse af forsatsfræsere.

Passer til:**Kombi-fræserdorne og fræserhovedadaptere,****Teknisk beskrivelse**

Hovedtykkelse	7 mm
Til dorn-Ø	22 mm
Gevindlængde	18 mm
Gevind M	M10
Hoved-Ø	28 mm
Norm	DIN 6367
Produkttype	Spændeskruer

Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm

309840 22