

Garant**Fræserspændeskruer, DIN 6367, Til dorn-Ø: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309860 32
GTIN	4045197273819
Artikelklasse	39Z

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fastgørelse af forsatsfræsere.

Passer til:**Kombi-fræserdorne og fræserhovedadaptere,****Teknisk beskrivelse**

Til dorn-Ø	32 mm
Hovedtykkelse	9 mm
Gvindlængde	26 mm
Gvind M	M16
Hoved-Ø	42 mm
Norm	DIN 6367
Produkttype	Spændeskruer

Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm

309840 32