

**Skifteholder-WB skal bearbejdes indvendigt, Type / Indvendig Ø R: 1/30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	316200 1/30
GTIN	4045197318787
Artikelklasse	33P

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Som holder til **morsekonusbøsninger**, slidsede bøsninger **og** som **direkte** holder til **store borestænger** (type WB).

**Teknisk beskrivelse**

Indv. -Ø R	30 mm
Produkttype	Stålholder

**Tilbehør**

Klembøsningtil cylinderskaft Type / spænde-Ø 1/16 mm	316260 1/16
Klembøsningtil cylinderskaft Type / spænde-Ø 1/20 mm	316260 1/20
Klembøsningtil cylinderskaft Type / spænde-Ø 1/25 mm	316260 1/25

Klembøsningstil cylinderskaft Type / spænde-Ø 1/15 mm	316260 1/15
Klembøsningstil cylinderskaft Type / spænde-Ø 1/12 mm	316260 1/12
Klembøsningstil cylinderskaft Type / spænde-Ø 1/10 mm	316260 1/10