

Garant**Fræserspændeskruer, DIN 6367, Til dorn-Ø: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309860 40
GTIN	4045197273826
Artikelklasse	39Z

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fastgørelse af forsatsfræsere.

Passer til:**Kombi-fræserdorne og fræserhovedadaptere,****Teknisk beskrivelse**

Til dorn-Ø	40 mm
Gevindlængde	30 mm
Hovedtykkelse	10 mm
Gevind M	M20
Hoved-Ø	52 mm
Norm	DIN 6367
Produkttype	Spændeskruer

Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm

309840 40