

Garant**Fræserspændeskruer, DIN 6367, Til dorn-Ø: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309860 50
GTIN	4045197273833
Artikelklasse	39Z

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fastgørelse af forsatsfræsere.

Passer til:**Kombi-fræserdorne og fræserhovedadaptere,****Teknisk beskrivelse**

Gvindlængde	36 mm
Til dorn-Ø	50 mm
Hovedtykkelse	12 mm
Gvind M	M24
Hoved-Ø	63 mm
Norm	DIN 6367
Produkttype	Spændeskruer

Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 50 mm

309840 50