

**Skifteholder-WB skal bearbejdes indvendigt, Type / Indvendig Ø R: 3/40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	316200 3/40
GTIN	4045197318800
Artikelklasse	33P

Beskrivelse**Anvendelse:**

Som holder til **morsekonusbøsninger**, slidsede bøsninger **og** som **direkte** holder til **store borestænger** (type WB).

Teknisk beskrivelse

Indv. -Ø R	40 mm
Produkttype	Stålholder

Tilbehør

Klembøsningtil cylinderskaft Type / spænde-Ø 2/20 mm	316260 2/20
Klembøsningtil cylinderskaft Type / spænde-Ø 2/25 mm	316260 2/25
Klembøsningtil MK-skaft Type / MK 2/3	316240 2/3

Klembøsningstil cylinderskaft Type / spænde-Ø 2/10 mm	316260 2/10
Klembøsningstil cylinderskaft Type / spænde-Ø 2/16 mm	316260 2/16
Klembøsningstil cylinderskaft Type / spænde-Ø 2/12 mm	316260 2/12
Klembøsningstil MK-skaft Type / MK 2/4	316240 2/4
Klembøsningstil cylinderskaft Type / spænde-Ø 2/15 mm	316260 2/15
Klembøsningstil cylinderskaft Type / spænde-Ø 2/32 mm	316260 2/32