



## Råflange til planspiral-patron, Udvendig Ø D: 260 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

317000 260

GTIN

4019208002996

Artikelklasse

33R

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Støbt rent, ubearbejdet, strålet, rigeligt overmål.

**Anvendelse:**

Fastgørelse af **centrerpatroner med cylindrisk centrerrand-holder iht. DIN 6350 på spindelhoveder DIN 800**. Råflangen skal bearbejdes og tilpasses på maskinsiden og patronsiden.

**Materiale:**

Gråt støbejern

**Passer til :**

**Treklo-centrerpatron nr. 310100; 310500**, fireklo-centrerpatron **nr. 312000; 312500** og kombi-centrerpatron nr. **315630**.

Passer til spiral-Ø: 250 mm

Krave-Ø  $d_2$ : 105 mm

Borings-Ø  $d_3$ : 50 mm

Højde,  $h_1$ : 92 mm

Flangetykkelse  $h_2$ : 25 mm

### Teknisk beskrivelse

Borings-Ø $d_3$	50 mm
Passer til spiral-Ø	250 mm
Udvendig Ø $D$	260 mm
Krave-Ø $d_2$	105 mm
Højde, $h_1$	92 mm
Flangetykkelse $h_2$	25 mm
Produkttype	Centrerpatrontilbehør