

**Skifteholder-WB skal bearbejdes indvendigt, Type / Indvendig Ø R: 3/50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	316200 3/50
GTIN	4045197318817
Artikelklasse	33P

Beskrivelse**Anvendelse:**

Som holder til **morsekonusbøsninger**, slidsede bøsninger **og** som **direkte** holder til **store borestænger** (type WB).

Teknisk beskrivelse

Indv. -Ø R	50 mm
Produkttype	Stålholder

Tilbehør

Klembøsningtil cylinderskaft Type / spænde-Ø 3/25 mm	316260 3/25
Klembøsningtil cylinderskaft Type / spænde-Ø 3/20 mm	316260 3/20
Klembøsningtil cylinderskaft Type / spænde-Ø 3/32 mm	316260 3/32

Klembøsningstil MK-skaft Type / MK 3/3	316240 3/3
Klembøsningstil cylinderskaft Type / spænde-Ø 3/40 mm	316260 3/40
Klembøsningstil MK-skaft Type / MK 3/4	316240 3/4