



Skifteholder-WB skal bearbejdes indvendigt, Type / Indvendig Ø R: 4/60mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	316200 4/60
GTIN	4045197318824
Artikelklasse	33P

Beskrivelse

Anvendelse:

Som holder til **morsekonusbøsninger**, slidsede bøsninger **og** som **direkte** holder til **store borestænger** (type WB).

Teknisk beskrivelse

Indv. -Ø R	60 mm
Produkttype	Stålholder

Tilbehør

Klembøsningtil cylinderskaft Type / spænde-Ø 4/25 mm	316260 4/25
Klembøsningtil MK-skaft Type / MK 4/5	316240 4/5
Klembøsningtil cylinderskaft Type / spænde-Ø 4/32 mm	316260 4/32

Klembøsningstil MK-skaft Type / MK 4/4	316240 4/4
Klembøsningstil cylinderskaft Type / spænde-Ø 4/40 mm	316260 4/40
Klembøsningstil cylinderskaft Type / spænde-Ø 4/50 mm	316260 4/50