


**Patronflange med kort konus DIN 55027, Ø d1 / konus: 200/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	317500 200/5
GTIN	4019208078670
Artikelklasse	33R

Beskrivelse**Udførelse:**

Færdigbearbejdet på maskinsiden, plandrejet på patronsiden.

Anvendelse:

Til efterfølgende montering på centrerpatron med cylindrisk centrerholder iht. DIN 6350 A.
Centrerpatron med indarbejdet kort konus er at foretrække pga. den korte længde uden for maskinspindel.

Til spindelhoveder **DIN 55027** eller ISO 702/III (samme som gammel norm **DIN 55022**) med gevindtap og flangemøtrik.

Materiale:

C45-stål

Teknisk beskrivelse

Styrke B	21 mm
Konus-Ø d ₂	82,575 mm
Konusstørrelse	5
Udv. Ø d ₁	200 mm

Antal gevindtapper	4
Produkttype	Centrerpatrontilbehør