

**Patronflange med kort konus DIN 55027, Ø d1 / konus: 200/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	317500 200/6
GTIN	4019208078687
Artikelklasse	33R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Færdigbearbejdet på maskinsiden, plandrejet på patronsiden.

**Anvendelse:**

**Til efterfølgende montering** på centerpatron med cylindrisk centerholder iht. DIN 6350 A.  
**Centerpatron med indarbejdet kort konus er at foretrække pga. den korte længde uden for maskinspindel.**

Til spindelhoveder **DIN 55027** eller ISO 702/III (samme som gammel norm **DIN 55022**) med gevindtapp og flangemøtrik.

**Materiale:**

C45-stål

**Teknisk beskrivelse**

Antal gevindtapper	4
Konus-Ø d <sub>2</sub>	106,39 mm
Udv. Ø d <sub>1</sub>	200 mm
Konusstørrelse	6

Styrke B	23 mm
Produkttype	Centrerpatrontilbehør