

**Kort borepatron Form A, HSK-A 63, Spændeområde: 0,5-13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307730 0,5-13
GTIN	2050001690029
Artikelklasse	33W

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til højre- og venstreløb.
- Med RFID/balluff-chip-boring.

Leveringsomfang:

Inklusive **spændenøgle** med T-greb.

Specialtilbehør:

Topnøgle nr. 309890. Kølemiddelrør nr. 309880.

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændenøgle nr. 627425	str. 6
Type	standard
Udragende længde, A-mål	104 mm
Spændeområde	0,5 - 13 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-7
Holder-standard	DIN 69893-1
Form	A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 30 μm
Maks. spændemoment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron

Tilbehør

Sekskant-skruetrækker, med T-greb sekskant 6 mm	627481 6
---	----------