

**Patronflange med kort konus DIN 55027, Ø d1 / konus: 250/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	317500 250/6
GTIN	4019208078717
Artikelklasse	33R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Færdigbearbejdet på maskinsiden, plandrejet på patronsiden.

**Anvendelse:**

**Til efterfølgende montering** på centrerpatron med cylindrisk centrerholder iht. DIN 6350 A.  
**Centrerpatron med indarbejdet kort konus er at foretrække pga. den korte længde uden for maskinspindel.**

Til spindelhoveder **DIN 55027** eller ISO 702/III (samme som gammel norm **DIN 55022**) med gevindtap og flangemøtrik.

**Materiale:**

C45-stål

**Teknisk beskrivelse**

Konus-Ø d <sub>2</sub>	106,39 mm
Antal gevindtapper	4
Styrke B	23 mm
Konusstørrelse	6

Udv. Ø d <sub>1</sub>	250 mm
Produkttype	Centrerpatrontilbehør