

**Garant****Hydraulisk spændepatron HT, HSK-A 100 kort, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307555 20
GTIN	4045197543691
Artikelklasse	31H

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.**
- **Med RFID/balluff-chip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**

**Fordel:**

- **Optimale overførbare momenter (550 Nm), hvilket garanterer processikkerheden.**
- **Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.**

**Anvendelse:**

- **Især ved svær spåntagning ved fræsning.**
- **Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, reduktionsholdere nr. 302135 og 302187.

**Bemærk:**

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde L <sub>1</sub>	56 mm
Udragende længde, A-mål	85 mm

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Passende reduktionspatron	302150; 302155; 302160; 302165
Udvendig Ø D	52,5 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	HSK-A 100 kort
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

## Tilbehør

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm	302155 14
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302160 5
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302155 5
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm	302155 10
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm	302160 16
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm	302155 16
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm	302160 14
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm	302155 4
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm	302155 3

Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 12 mm	302155 12
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302160 6
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 8 mm	302155 8
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 10 mm	302160 10
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302160 3
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302160 8
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm	302160 12
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 6 mm	302155 6
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302160 4