



## Krympepatron, HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 10mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308183 10     |
| GTIN                | 2050001690111 |
| Artikelklasse       | 33W           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fra spænde-Ø D<sub>1</sub> 6 mm med gevindboringer til afbalanceringskruer.  
Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-Ø D<sub>1</sub> 6 mm (vandring 10 mm).

- **Højvarmefast stål.**
- **Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.**
- **Med RFID-/balluff-chip-boring.**

#### Anvendelse:

- **Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.**
- **Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.**

#### Leveringsomfang:

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringskrue (fra spænde-Ø D<sub>1</sub> 6 mm).

#### Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 180.

### Teknisk beskrivelse

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ø D <sub>2</sub>        | 24 mm         |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub> | 10 mm         |
| Udragende længde, A-mål | 85 mm         |
| Udvendig Ø D            | 32 mm         |
| Adapter                 | HSK-A 63 kort |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Holder-standard                         | ISO 12164-1                       |
| Holder-standard                         | DIN 69893                         |
| Form                                    | A                                 |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 μm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |
| Spåntagningsstrategi                    | HSC                               |
| Produkttype                             | Krympepatron                      |

## Tilbehør

|   |               |
|---|---------------|
| Krympningsapparat Type SU1                    | 354210 SU1    |
| Køleenhed Type CU1                            | 354215 CU1    |
| Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm   | 354235 9,1-12 |
| Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm | 354240 6-12   |
| Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm   | 354236 9,1-12 |
| Underskab                                     | 354290        |