

**Patronflange med kort konus DIN 55027, Ø d1 / konus: 250/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	317500 250/8
GTIN	4019208078724
Artikelklasse	33R

Beskrivelse**Udførelse:**

Færdigbearbejdet på maskinsiden, plandrejet på patronsiden.

Anvendelse:

Til efterfølgende montering på centrerpatron med cylindrisk centrerholder iht. DIN 6350 A.

Centrerpatron med indarbejdet kort konus er at foretrække pga. den korte længde uden for maskinspindel.

Til spindelhoveder **DIN 55027** eller ISO 702/III (samme som gammel norm **DIN 55022**) med gevindtap og flangemøtrik.

Materiale:

C45-stål

Teknisk beskrivelse

Konusstørrelse	8
Udv. Ø d ₁	250 mm
Konus-Ø d ₂	139,735 mm
Styrke B	26 mm

Antal gevindtapper	4
Produkttype	Centrerpatrontilbehør