



Råflange til planspiral-patron, Udvendig Ø D: 92 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

317000 92

GTIN

4019208002941

Artikelklasse

33R

Beskrivelse

Udførelse:

Støbt rent, ubearbejdet, strålet, rigeligt overmål.

Anvendelse:

Fastgørelse af **centrerpatroner med cylindrisk centrerrand-holder iht. DIN 6350 på spindelhoveder DIN 800**. Råflangen skal bearbejdes og tilpasses på maskinsiden og patronsiden.

Materiale:

Gråt støbejern

Passer til :

Treklo-centrerpatron nr. 310100; 310500, fireklo-centrerpatron **nr. 312000; 312500** og kombi-centrerpatron nr. **315630**.

Passer til spiral-Ø: 80 mm

Krave-Ø d₂: 56 mm

Borings-Ø d₃: 20 mm

Højde, h₁: 47 mm

Flangetykkelse h₂: 15 mm

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø d_3	20 mm
Udvendig Ø D	92 mm
Passer til spiral-Ø	80 mm
Krave-Ø d_2	56 mm
Højde, h_1	47 mm
Flangetykkelse h_2	15 mm
Produkttype	Centrerpatrontilbehør