



Klembøsning til cylinderskaft, Type / spænde-Ø: 2/25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	316260 2/25
GTIN	4045197316691
Artikelklasse	33E

Beskrivelse

Anvendelse:

Til værktøjer med **cylinderskaft**.

Bemærk:

Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø.

Teknisk beskrivelse

Kravetykkelse	4 mm
Ønsket spænde-Ø angives	10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
Ø	40 mm
passer til nr. 316200	2/40; 3/40
Længde L	78 mm
Produkttype	Klembøsning