

Garant**Hydraulisk spændepatron HT, HSK-A 100 kort, Spænde-Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307555 32
GTIN	4045197586988
Artikelklasse	31H

Beskrivelse**Udførelse:**

- Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
- Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

Fordel:

- Optimale overførbare momenter (550 Nm), hvilket garanterer processikkerheden.
- Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.

Anvendelse:

- Især ved svær spåntagning ved fræsning.
- Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, reduktionsholdere nr. 302135 og 302187.

Bemærk:

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Passende reduktionspatron	302180; 302175
Nyttelængde L ₁	71 mm

Spænde-Ø D ₁	32 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	72 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	HSK-A 100 kort
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 20 mm	302175 20
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 25 mm	302180 25
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302175 6
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm	302180 12
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm	302175 14
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm	302175 12
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302180 8
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm	302180 16
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 18 mm	302175 18

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 18 mm	302180 18
HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309880 32
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm	302175 16
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 10 mm	302180 10
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 20 mm	302180 20
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302175 8
Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309890 32
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302180 6
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 25 mm	302175 25
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm	302180 14
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm	302175 10