


**Patronflange med kort konus DIN 55027, Ø d1 / konus: 315/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	317500 315/6
GTIN	4019208033532
Artikelklasse	33R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Færdigbearbejdet på maskinsiden, plandrejet på patronsiden.

**Anvendelse:**

**Til efterfølgende montering** på centerpatron med cylindrisk centerholder iht. DIN 6350 A.

**Centerpatron med indarbejdet kort konus er at foretrække pga. den korte længde uden for maskinspindel.**

Til spindelhoveder **DIN 55027** eller ISO 702/III (samme som gammel norm **DIN 55022**) med gevindtap og flangemøtrik.

**Materiale:**

C45-stål

**Teknisk beskrivelse**

Konus-Ø d <sub>2</sub>	106,39 mm
Styrke B	26 mm
Udv. Ø d <sub>1</sub>	315 mm
Antal gevindtapper	4

Konusstørrelse	6
Produkttype	Centrerpatrontilbehør