



Råflange til planspiral-patron, Udvendig Ø D: 135 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

317000 135

GTIN

4019208002965

Artikelklasse

33R

Beskrivelse

Udførelse:

Støbt rent, ubearbejdet, strålet, rigeligt overmål.

Anvendelse:

Fastgørelse af **centrerpatroner med cylindrisk centrerrand-holder iht. DIN 6350 på spindelhoveder DIN 800**. Råflangen skal bearbejdes og tilpasses på maskinsiden og patronsiden.

Materiale:

Gråt støbejern

Passer til :

Treklo-centrerpatron nr. 310100; 310500, fireklo-centrerpatron **nr. 312000; 312500** og kombi-centrerpatron nr. **315630**.

Passer til spiral-Ø: 125 mm

Krave-Ø d₂: 80 mm

Borings-Ø d₃: 25 mm

Højde, h₁: 58 mm

Flangetykkelse h₂: 20 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig \varnothing D	135 mm
Borings- \varnothing d_3	25 mm
Passer til spiral- \varnothing	125 mm
Krave- \varnothing d_2	80 mm
Højde, h_1	58 mm
Flangetykkelse h_2	20 mm
Produkttype	Centrerpatrontilbehør