

Garant**Kort borepatron Form A, HSK-A 100, Spændeområde: 0,5-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307684 0,5-16
GTIN	4045197573452
Artikelklasse	31B

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til højre- og venstreløb.
- Med RFID/balluff-chip-boring.

Rundløbsnøjagtighed $\leq 20 \mu\text{m}$.

Med indvendig køling op til maks. 50 bar.

Leveringsomfang:Inklusive **spændenøgle** med T-greb.**Specialtilbehør:**

Topnøgle nr. 309890. Kølemiddelrør nr. 309880.

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændenøgle nr. 627425	str. 6
Type	standard
Udragende længde, A-mål	111 mm
Spændeområde	0,5 - 16 mm
Udvendig \varnothing D	57 mm
Adapter	HSK-A 100
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-7

Holder-standard	DIN 69893-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 20 μm
Produkttype	Kort borepatron

Tilbehør

Sekskant-skruetrækker, med T-greb sekskant 6 mm	627481 6
---	----------