



Råflange til planspiral-patron, Udvendig Ø D: 170 mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 317000 170 |
| GTIN | 4019208002972 |
| Artikelklasse | 33R |

Beskrivelse

Udførelse:

Støbt rent, ubearbejdet, strålet, rigeligt overmål.

Anvendelse:

Fastgørelse af **centrerpatroner med cylindrisk centrerrand-holder iht. DIN 6350 på spindelhoveder DIN 800**. Råflangen skal bearbejdes og tilpasses på maskinsiden og patronsiden.

Materiale:

Gråt støbejern

Passer til :

Treklo-centrerpatron nr. 310100; 310500, fireklo-centrerpatron **nr. 312000; 312500** og kombi-centrerpatron nr. **315630**.

Passer til spiral-Ø: 160 mm

Krave-Ø d_2 : 80 mm

Borings-Ø d_3 : 30 mm

Højde, h_1 : 58 mm

Flangetykkelse h_2 : 20 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Borings-Ø d_3 | 30 mm |
| Udvendig Ø D | 170 mm |
| Passer til spiral-Ø | 160 mm |
| Krave-Ø d_2 | 80 mm |
| Højde, h_1 | 58 mm |
| Flangetykkelse h_2 | 20 mm |
| Produkttype | Centrerpatrontilbehør |