



Råflange til planspiral-patron, Udvendig Ø D: 210 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	317000 210
GTIN	4019208002989
Artikelklasse	33R

Beskrivelse

Udførelse:

Støbt rent, ubearbejdet, strålet, rigeligt overmål.

Anvendelse:

Fastgørelse af **centrerpatroner med cylindrisk centrerrand-holder iht. DIN 6350 på spindelhoveder DIN 800**. Råflangen skal bearbejdes og tilpasses på maskinsiden og patronsiden.

Materiale:

Gråt støbejern

Passer til :

Treklo-centrerpatron nr. 310100; 310500, fireklo-centrerpatron **nr. 312000; 312500** og kombi-centrerpatron nr. **315630**.

Passer til spiral-Ø: 200 mm

Krave-Ø d_2 : 92 mm

Borings-Ø d_3 : 40 mm

Højde, h_1 : 66 mm

Flangetykkelse h_2 : 22 mm

Teknisk beskrivelse

Passer til spiral-Ø	200 mm
Udvendig Ø D	210 mm
Borings-Ø d ₃	40 mm
Krave-Ø d ₂	92 mm
Højde, h ₁	66 mm
Flangetykkelse h ₂	22 mm
Produkttype	Centrerpatrontilbehør